

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

Radio angular: 0,8 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,2 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Tipo	ST900
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 120508 PDER
Clase	HB7520
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	320 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		