



## Brocas para hormigón de metal duro, Ø de broca: 6,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	786001 6,5
GTIN	4058546404185
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

**Broca percutora y rotativa** con plaquita de corte de metal duro resistente.

#### Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de impacto** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.

Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

### Descripción técnica

Ø de mango	6,5 mm
Ø de broca	6,5 mm
Longitud total	100 mm
Longitud de espiral	60 mm

Material de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel