


**Fresa angular 90° MECH17, con taladro, Ø D / Zef: 50/4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 227655 50/4 |
| GTIN | 4960664526413 |
| Clase de artículo | 250 |

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p .

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Cantidad efectiva de filos Z_{ef} | 4 |
| Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Código ISO plaquita de corte | BDMT 170408 |
| Longitud total L_{tot} | 52 mm |
| Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 |
| Ø de corte D_c | 50 mm |
| Ø de perforación de asiento | 22 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$ | 30 mm |
| Número de plaquitas de corte | 8 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ejecuciones de mangos | con taladro |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--------------------|--------|
| Tornillo de amarre | 229709 |
|--------------------|--------|