

## Garant

**Plaquita de fresado para roscas interiores 60°, HB7735, Altura de paso: 1,75mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	218056 1,75
GTIN	4045197645654
Clase de artículo	21D

### Descripción

#### Ejecución:

**Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.**

Un filo.

#### Aplicación:

**Para rosca interior métrica de 60°** según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

#### Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).

Avance  $f_z = \text{HB 7720}$  en acero  $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / diente}$ .

Avance  $f_z = \text{HB 7735}$  en INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / diente}$ .

### Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	interior
Perfil total	sí

Recubrimiento	TiAlN
Paso de rosca	1,75 mm
Adecuado para rosca	M12
Número de filos Z	11
Clase	HB7735
Material de corte	MD
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	19 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	25 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
GG(G)	adecuado	70 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aceite	adecuado con restricciones		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado con restricciones