

Garant**Muela compacta de material no tejido, Ø 125 mm, Comparación de granulado: 150****Datos de pedido**

Número de pedido	567006 150
GTIN	4067263723714
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite **la eliminación y el acabado en un solo paso**. Versión **semidura** con **mayor agresividad y estabilidad de los cantos**. Para trabajos de desbarbado generales, rectificado por abrasión ligero con un fino acabado de superficie.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm).

Descripción técnica

Comparación de granulado	150
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Grado dureza	medio
Grado de finura	medio

Ø de perforación	22,23 mm
Ejecución	6 A medium
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		