



## Fresas MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	202238 8
GTIN	4067263238225
Clase de artículo	12X

### Descripción

#### Ejecución:

Con **destalonado excéntrico** y **rectificado fino** adicional en el espacio entre dientes para una **evacuación excelente de la viruta** en materiales de aluminio de viruta larga.

#### Aplicación:

Para desbastar y acabar.

### Descripción técnica

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo $L_c$	24 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,03 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Avance $f_z$ para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,04 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ø de corte $D_c$	8 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Longitud total L	70 mm
Número de dientes Z	3

Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5×D en contorneado
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa con profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	160 m/min	N
PE-HD	adecuado	110 m/min	N
PA 66	adecuado	130 m/min	N
PEEK	adecuado	110 m/min	N
PF 31	adecuado	90 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	160 m/min	N
Cu	adecuado	120 m/min	N
CuZn	adecuado	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		

~~Aire~~  
**Servicios** adecuado con restricciones

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB