



**Fresa angular 90° MECH17, con taladro, Ø D / Zef: 63/4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Clase de artículo	250

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquitas de corte entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto  $a_e$  superiores con la misma profundidad de corte  $a_p$ .

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408
Plaquita de corte adecuada	BD.. 1704
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	4
Longitud total $L_{tot}$	70 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø de perforación de asiento	27 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	45 mm
Número de plaquitas de corte	12

Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------