

Garant

**División amplia GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
160/10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento. Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 8$ mm.

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
---	-----------------------

Ø de corte D_c	160 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Longitud total L_{tot}	63 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Número de filos Z	10
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP