

metabo**Batería de LiHD para llave de impacto incluida, Tipo: 18LTX800****Datos de pedido**

Número de pedido	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Pares altos para aplicaciones de atornillado de gran resistencia.**

Las llaves de impacto de clase LTX están disponibles con un par de giro máximo de 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfectamente adecuadas para trabajos de atornillado de gran potencia en todas las gamas. También están equipadas con un modo APS (Automatic Power Shift).

- **Aflojar en modo APS: evita que el tornillo o tuerca se caiga reduciendo automáticamente la velocidad después de aflojar.**
- **Atornillar en modo APS: evita un atornillado excesivo del tornillo o tuerca apagándose automáticamente después del primer golpe.**

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Llave de impacto de alta potencia con cuadrado macho de 1/2 pulgada y 800 Nm.**
- **Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia en cada aplicación.**
- **Par de giro alto combinado con un diseño manejable.**
- **Muy potente para aplicaciones de atornillado de alta resistencia.**
- **Funcionamiento de bajo retroceso con un par de giro muy alto.**
- **Doce niveles de velocidad y par de giro para una amplia gama de aplicaciones.**

- **Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.**
- **Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.**
- **Con práctico gancho para el cinturón; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**
- **Baterías LiHD para un rendimiento definitivo, una vida útil muy larga y mayor durabilidad.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye 2 baterías de LiHD, cargador y metaBOX.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Par máximo	800 Nm
Peso sin batería	1,95 kg
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
par inicial de arranque máximo	1200 Nm
Niveles de par de giro	12
Suministro de energía	a batería
Portaherramientas	Cuadrado macho
Tensión de batería	18 V
Empleo típico	Heavy Duty
Embalaje	Metabox
Construcción del motor	sin escobillas
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Quality Dress	SSW 18 LTX 800 BL
Número máximo de golpes	3300 min ⁻¹

Peso incluida batería	2,9 kg
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2575 min ⁻¹
Tipo de producto	Destornillador de percusión