

Garant**Fresas de desbastar MDI ISO H55 HPC/TPC, TiSiN, Ø f8 DC: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202970 4
GTIN	4067263743057
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**

Para el mecanizado de **aceros** en la zona de transición de los **grupos de materiales ISO P y H**. Especialmente desarrollado para materiales de acero con **rango de resistencia a la tracción de 1000-1500 N/mm²** y para **materiales de acero endurecido de hasta HRC 55**. **Sustrato de grano fino** y recubrimiento coordinados para **una vida útil y fiabilidad del proceso máximas**. **Corte suave** debido a la espiralización de 45°.

Descripción técnica

Longitud total L	57 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	f8
Ángulo de hélice	45 grados
Número de dientes Z	4
Longitud de filo L _c	11 mm
Ø de cuello D ₁	3,8 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Avance f _z para contornear en acero < 55 HRC	0,02 mm
Redondeo de esquinas r _v	0,1 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	18 mm
Ø de corte D _c	4 mm

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 55 HRC	0,008 mm
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa con profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,15 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	115 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	70 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	60 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

