


Garant**Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273709 2
GTIN	4067263736714
Clase de artículo	21L

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Ancho de tronzado w	2 mm
Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	Ti
Condición de corte	continuo
Clase	HU7310
Radio angular R	0,05 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		