

HOLEX**Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Perforación de alojamiento de 50,8 mm con chavetero doble 13×7. Otras perforaciones posibles.

Alambre de acero ondulado de alta resistencia.

Aplicación:

Para todas las desbarbadoras de sobremesa de uso corriente. Vida útil especialmente larga gracias al uso de alambre especial.

Ideal para el desbarbado rentable de hierros planos, perfiles, tubos, valvulerías, piezas de plástico y similares.

Chavetero 13,5 × 7,6.

Nota:

Solo las puntas del filamento actúan sobre la pieza de trabajo. Una presión de apriete excesiva no mejora el resultado, pero aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	3600 min ⁻¹
--------------------------	------------------------

Ø del cepillo D ₁	250 mm
Anchura del cepillo	58 mm
Longitud de guarnición H ₁	50 mm
Material dotación	Alambre de acero
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Máquina de accionamiento	Desbarbadora de sobremesa
Tipo de producto	Cepillo circular