

**HOLEX****Cepillo circular de una sola hilera Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho del cepillo: 200X16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570315 200X16
GTIN	4067263906544
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

**Cepillos de una sola hilera** con material de dotación ondulado.

**Aplicación:**

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar **rodillos de anchura variable**. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

**Descripción técnica**

Ø de la perforación d <sub>1</sub>	16 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	200 mm
Ø de taladrado máximo hasta	80 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	33 mm
Material dotación	Alambre INOX

Grosor de las cerdas	0,3 mm
Tipo de producto	Cepillo circular