

HOLEX**Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descripción técnica

Número de trenzados	20
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Ø del cepillo D ₁	115 mm
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Material dotación	Alambre INOX
Tipo de producto	Cepillo circular