

**metabo****Lijadora excéntrica, Tipo: SXE3125****Datos de pedido**

Número de pedido	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Amolador ligero y práctico con una ergonomía perfecta para trabajos con poca vibración.

- **Electrónica Vario (V) para trabajar con un número de revoluciones específico del material.**
- **Disco de lijado de varios orificios para una succión eficaz.**
- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante.**
- **Robusta carcasa de cojinete de aluminio fundido.**
- **Trabajo de pocas vibraciones gracias a la suavidad de marcha.**
- **Bolsa textil fácil de vaciar para trabajar sin aspirador.**
- **Opción de succión conectando un aspirador multiuso.**

**Suministro:**

Disco de lijado "multi-hole" con cierre por adherencia, llaves hexagonales y bolsa de polvo textil.

**Nota:**

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

**Descripción técnica**

Consumo de potencia	310 W
Quality Dress	SXE 3125
Carrera de circuito oscilante	3,0 mm

Número de oscilaciones	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Peso	1,5 kg
Ø de plato lijador	125 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Vibraciones máximas según EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Tipo de producto	Lijadora excéntrica