

HOLEX**Cepillo circular con mango Alambre de acero, latonado 0,25 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574325 70X10
GTIN	4067263907114
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

El alambre de acero de alta resistencia está dotado de un fino recubrimiento de latón.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	70 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Anchura de los filamentos L ₁	9 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	19 mm

Grosor de las cerdas	0,25 mm
Material dotación	Alambre de acero, latonado
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular