

**metabo****Satinadora, Tipo: SE17-200**

## Datos de pedido

Número de pedido	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Clase de artículo	03D

## Descripción

### Ejecución:

Potente satinadora con motor de 1700 vatios para el amolado, acabado satinado, cepillado y pulido de alto brillo.

- **Área de agarre delgada para una orientación óptima.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Bloqueo de eje y tuerca de apriete sin herramientas para una sustitución de accesorios rápida.**
- **Ajuste rápido y sin herramientas del guardabarros y el asa adicional.**
- **Mandril de sujeción de forma suave para un patrón de molienda uniforme.**
- **Protección contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**

### Suministro:

Incluye empuñadura adicional.

## Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	2,9 kg
Quality Dress	SE 17-200 RT
Consumo de potencia	1700 W
Longitud de cable	4 m
Intervalo de revoluciones	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas	M 14
Longitud rollos de lijar	50 - 100 mm
Par de giro	17 Nm
Ø rollos de lijar	100 - 200 mm