

**metabo****Rectificadora garganta soldadura, Tipo: KNSE9-150****Datos de pedido**

Número de pedido	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Lijadora de costuras de garganta muy plana de 950 vatios para el mecanizado de costuras de acero inoxidable en espacios reducidos.

- **Engranaje reductor doble para un funcionamiento eficaz.**
- **Caperuza protectora regulable y extraíble sin herramientas.**
- **Protección contra sobrecarga, arranque suave, protección de re arranque.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Engranaje planetario robusto para una vida útil especialmente larga.**
- **Transmisión por correa de bajo mantenimiento para una larga vida útil.**

**Suministro:**

Caperuza protectora, mango adicional, 1 muela compacta de material no tejido (150 × 6 × 25,4 mm; medio), 1 muela compacta de material no tejido (150 × 6 × 25,4 mm; muy fina), 2 muelas compactas de material no tejido (150 × 3 × 25,4 mm; medio), 1 lima de pulido que incluye 2 tiras de papel de lija y estuche de chapa de acero.

**Descripción técnica**

Portaherramientas	M 14
-------------------	------

Consumo de potencia	950 W
Quality Dress	KNSE 9-150
Peso	2,7 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	4 m
Intervalo de revoluciones	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø de muela	150 mm