

**melabo****Rectificadora doble 230 V, Tipo: DS150P****Datos de pedido**

Número de pedido	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.

- **Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.**
- **Potente máquina para trabajos exigentes de afilado y desbarbado.**
- **Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.**
- **Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.**
- **Motor de inducción de bajo ruido, pocas vibraciones y sin mantenimiento.**
- **Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.**
- **Máxima seguridad laboral gracias al cristal protector de chispas extragrande y estable.**

**Suministro:**

Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

**Nota:**

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

**Descripción técnica**

Anchura de muela abrasiva P	20 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	2980 min <sup>-1</sup>
Consumo de potencia	400 W
Ø de muela abrasiva D	150 mm
Quality Dress	DS 150 Plus
Ø de perforación de muela abrasiva H	20 mm
Peso	10,2 kg
Longitud de cable	1,8 m
Potencia nominal	230 V