

metabo**Lijadora de banda electrónica, Tipo: BFE9-20****Datos de pedido**

Número de pedido	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Lijadora de banda potente y compacta para el amolado, el acabado satinado y el desbarbado en lugares de difícil acceso.

- **Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Accesorio de amolado giratorio en 270° sin herramientas para ajustarse a cualquier posición de trabajo.**
- **Rodillo de transmisión perfilado: reduce el deslizamiento de la cinta abrasiva.**
- **Cambio de manguitos sin herramientas y guía de correa ajustable.**
- **Arranque suave electrónico.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**

Suministro:

Mango adicional, caja de soporte de chapa de acero, brazo de manguitos (6, 13, 19 mm), 10 manguitos (6 × 457 mm; P60), 10 manguitos (6 × 457 mm; P120), 10 manguitos (19 × 457 mm; P60), 10 manguitos (19 × 457 mm; P120), 4 cintas de vellón.

Descripción técnica

Quality Dress	BFE 9-20
Longitud de cable	4 m

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cinta	457 mm
Peso	1,8 kg
Embalaje	Caja de chapa de acero
Consumo de potencia	950 W
máxima velocidad de la cinta	9 - 20 m/s
Anchura de cinta	6 - 19 mm