

metabo**Sierra para ingletes y para cortar al sesgo, Ø 216 mm, Tipo: KGSV216M**

Datos de pedido

Número de pedido	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Tronzadora y sierra para ingletes con **función de tracción** y **control de velocidad**.

- **Control de velocidad para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para el corte de perfiles de aluminio y plásticos.**
- **Láser de líneas perpendiculares integrado e iluminación LED del puesto de trabajo para cortes precisos.**
- **Extensiones de mesa extraíbles, también para soportar piezas de trabajo extremadamente largas.**
- **Extracción eficaz de las virutas gracias al embudo para recoger virutas integrado.**
- **Con hoja de sierra "multi cut" (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y durabilidad, por ejemplo, en laminado y perfiles de aluminio.**
- **Gran capacidad de corte debido a la función de tracción para piezas de trabajo anchas.**
- **Compacto, ligero, también adecuado para el transporte con una sola mano.**
- **Construcción robusta de aluminio fundido a presión para las demandas más exigentes.**
- **Transporte fácil gracias a las asas ergonómicas y a la protección de la cabeza de sierra.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC): para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Ajuste rápido y preciso del ángulo común a través de los puntos de bloqueo.**
- **Extensiones de mesa extraíbles, también para soportar piezas de trabajo extremadamente largas.**

- **Luz de trabajo LED brillante para iluminar la interfaz (alimentación eléctrica, no se requieren baterías).**
- **Topes altos y laterales desplazables para un corte seguro.**
- **Abrazadera de liberación rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde la parte delantera.**
- **Tope de profundidad para facilitar la producción de ranuras.**
- **El cabezal de sierra se puede inclinar hacia la izquierda con un rango de ángulo adicional para cortes sesgados.**
- **Todas las escalas y controles son visibles desde la posición de trabajo y se pueden manejar intuitivamente.**
- **Cambio sencillo de la hoja de sierra a través del bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la caperuza protectora del péndulo.**

Suministro:

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes), 2 extensiones de mesa integradas, tope de corte a medida, abrazadera de material, herramienta para cambiar hojas de sierra, bolsa de almacenamiento de cables y recogida de virutas.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular adecuadas en el n.º 584004 – 593930.

Descripción técnica

Escuadra de inglete máxima izquierda	47 grados
Longitud	760 mm
Altura	340 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	30 mm
Velocidad de giro máxima	5500 min ⁻¹
Anchura	475 mm
Quality Dress	KGSV 216 M
Ángulo de inclinación máximo derecha	2 grados
Longitud de cable	2 m
Escuadra de inglete máxima derecha	47 grados
Ø de hoja de sierra	216 mm
Ángulo de inclinación máximo izquierda	47 grados
Peso	13,5 kg

Consumo de potencia	1350 W
Profundidad de corte máximo 90°	65 mm
Profundidad de corte máximo 45°	36 mm
Ancho de corte	305 / 205 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 216 mm
Tipo de producto	Sierra