


HOLEX**Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Anchura de los filamentos L ₁	18 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Anchura del cepillo	18 mm
Ø del cepillo D ₁	80 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹

Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular