

melabo**Sierra de calar de batería sin batería, Tipo: 18LTX100****Datos de pedido**

Número de pedido	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Sierra de calar de batería, robusta y extremadamente práctica para **cortes precisos**.

- **Recorrido variable, elevación pendular y guía de la hoja de sierra a baja altura y apoyada en resortes.**
- **La función de soplado de viruta conmutable garantiza una visión clara de la interfaz.**
- **Circunferencia de agarre pequeña y superficie de agarre suave.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Sin batería y cargador, incluida la boquilla de succión, el vidrio protector y las llaves hexagonales. Incluye protección contra astillado.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Quality Dress	STA 18 LTX 100
---------------	----------------

Cambio de herramienta sin herramientas	sí, Metabo Quick
Forma constructiva	Forma de barra
Particularidad	circunferencia de agarre pequeña
Elevación pendular	cuádruple
Suministro de energía	a batería
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Peso	1,9 kg
Tensión de batería	18 V
Ajuste del inglete	sí
Potencia máxima de la sierra madera	100 mm
Vibraciones máximas según EN	11,8 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	0
Número de carreras	550 - 2800 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Sierra