



Amoladora recta batería, Tipo: M18FDGRB



Datos de pedido

Número de pedido	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora recta de batería de 18 V / 5,0 Ah con motor POWERSTATE™ sin escobillas.

- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.**
- **Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales.**
- **Asiento universal para todos los accesorios estándar de 6 y 8 mm.**
- **Diseño muy delgado para una mayor comodidad del usuario.**
- **Las rejillas antipolvo intercambiables protegen el motor y aumentan la vida útil.**
- **Cuello de husillo con almohadilla de goma para una mayor comodidad del usuario.**
- **Protección contra re arranque.**

Suministro:

Incluye cargador, pinza portapieza 6 mm, pinza portapieza 8 mm, llave de boca SW 15 / SW 17, 2 rejillas protectoras contra el polvo, caja HD.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en el n.º 073811 y sig.

Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.

Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.

Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Peso	2 kg
Ø máximo pinza portapieza	6 - 8 mm
Tensión de batería	18 V
Intervalo de revoluciones	27000 min ⁻¹
Suministro de energía	a batería
Ø máximo de muela	50 mm
Peso incluida batería	2 kg
Cantidad de baterías contenidas	1
Capacidad de la batería	5 Ah
Quality Dress	M18 FDGRB
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Lijadora recta