

**CNMG 120408, Clase: CCX****Datos de pedido**

Número de pedido	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CCX Clase: CCX
 Rompevirutas: PP
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 210 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	PP
Velocidad de corte v_c aplicación principal	210 - 450 m/min
Condición de corte	continuo
Material de corte	CERMET
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Aplicación principal	P
Clase	CCX
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado