

HOLEX**Cepillo circular con mango Trenzado alambre de acero 0,50 mm, Tipo: 75X10****Datos de pedido**

Número de pedido	574410 75X10
GTIN	4067263934899
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Alambre trenzado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste. Para desoxidado, decapado, desbarbado.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Ø del cepillo D ₁	75 mm
Longitud de guarnición H ₁	15 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Número de trenzados	18
Anchura de los filamentos L ₁	12 mm

Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular