

**DC. T 11T302, Clase: CCX****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Clase de artículo	25E

Descripción**Descripción técnica**

Rompevirutas	PP
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T302
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	continuo
Material de corte	CERMET
Tolerancia	M
Clase	CCX
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 370 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado