


VBMT 160404, Clase: CCX

Datos de pedido

Número de pedido	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160404 CCX Clase: CCX
 Rompevirutas: PP
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 300 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	PP
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	CCX
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Material de corte	CERMET
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado