


VBMT 110308, Clase: CCX

Datos de pedido

Número de pedido	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 110308 CCX Clase: CCX
 Rompevirutas: PP
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 300 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT110308
Material de corte	CERMET
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Número de cambios/cortes	2

Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PP
Clase	CCX
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado