

Garant

Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a izquierda, Ø intervalo de trabajo: 17-32mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	327472 17-32
GTIN	4067263558262
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, **directamente dentados** con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.º 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.

Descripción técnica

Ø intervalo de trabajo	17 - 32 mm
Ø círculo de sujeción A	16 mm
Longitud C	33 mm
Ø puntas de centrado adecuadas D	10 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal

