

**VBMT 110304, Clase: CCX****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261174 CCX |
| GTIN | 4960664912124 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 110304 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Rompevirutas | PP |
| Aplicación principal | P |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Condición de corte | continuo |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Clase | CCX |
| Profundidad de corte a_p | 0,1 - 1 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 140 - 300 m/min |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Material de corte | HM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |