


DNMG 150612, Clase: CA315

Datos de pedido

Número de pedido	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Clase	CA315
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	K
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Rompevirutas	KG
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado