



Cepillo circular con mango alambre INOX anudado 0,50 mm, Tipo: 75X10

Datos de pedido

Número de pedido	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre trenzado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste. Para desoxidado, decapado, desbarbado.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	15 mm
Anchura de los filamentos L ₁	12 mm
Número de trenzados	18
Ø de mango D _s	6 mm
Ø del cepillo D ₁	75 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular