


VNMG 160408, Clase: CA315

Datos de pedido

Número de pedido	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	KG
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Clase	CA315
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	K
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado