

**TNMG 160408, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA315
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	K
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado

Rompevirutas	KG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado