

**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	GK
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Tolerancia	M
Clase	CA315
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado