




## Mordazas de fijación de 5 ejes TeleSense, Tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361270 125
GTIN	4250364404075
Clase de artículo	34H

### Descripción

#### Ejecución:

- Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
- Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento. El contorno de interferencia permanece inalterado.
- Cambio de mordazas sin herramientas con cierre rápido.
- De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, calibre de puntas 200.
- Fuerza de sujeción 40 kN con 50 Nm lineales.
- Máxima flexibilidad: mordaza universal de cambio rápido para diferentes aplicaciones; esto reduce el tiempo de configuración y requiere menos esfuerzo. Compatible con las mordazas móviles de CentroGripp, T-Rex, NC8 y TITAN 2 mediante adaptador de mordaza.
- La fuerza de sujeción se puede medir con todas las mordazas compatibles mediante una unidad de medición integrada (tam. 125CONNECT) en el husillo. Alcance de transmisión de hasta 20 m. Cambio de batería fácil y rápido. Temperatura de funcionamiento entre 10 °C y 40 °C. Código QR para un acceso rápido a la información técnica, accesorios, piezas de repuesto y servicio en la placa de características.

#### Suministro:

Chapa portante para el transporte, manivela, guía de inicio rápido.

#### Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643229 tam. 10, mordazas intercambiables n.º 361275 – 361264, bridas de sujeción n.º 361289, pernos de

sujeción n.º 360025 tam. 25M10 o 25M10/138; adaptador de mordaza n.º 361285, barra de agarre n.º 361280, prolongación de husillo n.º 361287. Otros accesorios a petición.

## Descripción técnica

Par máximo	50 Nm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Altura h	187 mm
Peso	38,5 kg
Abertura de sujeción máxima	199 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas