

**DC. T 11T304, Clase: CA315****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Clase	CA315
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado