

**DCMT 070208, Clase: CA315**

Datos de pedido

Número de pedido	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Clase	CA315
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	K
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 070208
Rompevirutas	GK
Material de corte	MD

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado