


**Garant**
**Fresa de planear / angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/8mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Clase de artículo	210

### Descripción

#### Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

#### Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø de perforación de asiento	32 mm
Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Ø de corte $D_c$	100 mm

Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP