

Garant**Plaquita de corte de fresado SOMT 09T304 FR, para fresa de planear/angular, HU7710****Datos de pedido**

Número de pedido	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p.m\acute{a}x.} = 5$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,4 mm
Grosor de la placa E	3,97 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 09T304 FR
Clase	HU7710

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	780 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	700 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	610 m/min	N
CuZn	adecuado	480 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		