



DCMX 070204 Wiper, Clase: PR1725



Datos de pedido

Número de pedido	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMX 070204 Wiper PR1725 Clase: PR1725
 Rompevirutas: WP
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	50 - 150 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	WP
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Aplicación secundaria	P
Radio angular	0,4 mm
Clase	PR1725
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado