



**CC. T 060204, Clase: CA025P**



## Datos de pedido

Número de pedido	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Clase de artículo	25E

## Descripción

CC. T 060204 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: HQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Rompevirutas	HQ
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Tolerancia	M

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Clase	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado