



CC. T 09T302, Clase: CA025P



Datos de pedido

Número de pedido	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Clase	CA025P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Rompevirutas	HQ

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado