

Garant
**Fresa de planear / angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:
32/3mm**


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215045 32/3 |
| GTIN | 4045197221698 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Plaquita de corte adecuada | SOMT 09T304 |
| Ø de corte D_c | 32 mm |
| Ø de mango D_s h6 | 25 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Longitud de voladizo L_1 | 41 mm |
| Longitud total L_{tot} | 110 mm |
| Número de filos Z | 3 |
| Ejecuciones de mangos | Mango Weldon |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| División de los cortes | desigual |
| Refrigeración interior | sí |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219810 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm | 211750 2,2 |