

**DC. T 070202, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070202 CA025P Clase: CA025P
Rompevirutas: HQ
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	P
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 070204
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	HQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Clase	CA025P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado