


CCMT 120408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120408 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Clase	CA025P
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	GK
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado