

Garant**Broca de centrar CN, 90°, Ø Ds: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	231500 16
GTIN	4045197220462
Clase de artículo	21Y

Descripción

Ejecución:
Con mango Weldon.

Descripción técnica

Ø máximo taladro d_1	15 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Tamaño de plaquita	16
Longitud total L_{tot}	100 mm
Tornillo para plaquita	231540 TX15 (2,5 Nm)
Longitud del mango h	70 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGT 11T3
Profundidad de perforación máxima l_1	7 mm
Número de filos Z	1
Mango	Mango Weldon
Broca de centrar adecuada para forma de placa	90
Broca de centrar adecuada para forma de placa	Radio
Atributo del nombre de producto	90°
Refrigeración interior	no
Ángulo de punta	90 grados

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo de apriete Torx® Accionamiento TX15

231540 TX15

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500