

**CCMT 120404, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 120404 CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 330 m/min**Descripción técnica**

Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	GK
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404

Clase	CA025P
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado