



DCMX 070204 Wiper, Clase: CA025P



Datos de pedido

Número de pedido	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMX 070204 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Clase	CA025P
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado